

# XT-WELD THF + applicatore

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Tetraidrofurano 99,9% (THF)
Temperature di lavorazione	minimo +5°C
Condizioni di lavorazione	sottofondo asciutto
Consumo	5-10 g/m (UD 300)
Lunghezza	5 ml
Confezione	latta da 1,25 l



È il solvente ideale per la saldatura di Traspiratextreme. Grazie al flacone con erogatore a pennello si manipola con facilità e rende agevole, rapida ed efficace la saldatura dei cordoni.



**harobau**

Harobau srl • via dell'Adige 5 • 39040 Cortaccia (BZ)  
tel. 0471 818 125 • fax 0471 818 708  
www.harobau.it • info@harobau.it